


**Mikro endoskop, elastičen, Ø 2,4 mm, Delovna dolžina (brez objektiva): 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492758 1000
GTIN	2050002040755
Razred artikla	49C

**Opis****Izvedba:**

Majhen premer in elastična zgradba z optičnimi vlakni za merjenje najmanjših obdelovancev. Po zaslugi robustne cevi iz plemenitega jekla in kakovostne optike so primerni za grobo industrijsko uporabo. Preprosta priključitev potrebnih virov svetlobe preko standardnega priključka za svetila (ACMI). Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Enostavna izostritev v bližnjem in oddaljenem področju brez premikanja endoskopa. Svetla optika s paličnimi lečami s korekcijo barv.

**Primerno za :**

FlexiVision 100 s HD-kamero art. 492866.

**Dodatni pribor:**

LED-vir svetlobe art. 492846 in art. 462860.

**Napotek:**

Z natičnimi ogledalnimi cevmi je možno spremeniti kot gledanja na 70° ali 90°. Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Z uporabo ogledalnih cevi se delovni premer poveča v skladu z ogledalno cevjo. Ogledalne cevi in zamenljivi objektivi po ponudbi.

Smer gledanja: 0 stopinj

Kot odpiranja slike: 85 stopinj

**Tehnični opis**

Smer gledanja	0 stopinj
---------------	-----------

Kot odpiranja slike	85 stopinj
Delovna dolžina (brez objektiva)	1000 mm
Ø sonde	2,4 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 2,4 mm
Vrsta izdelka	Endoskop