

**Garant**

**Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni,  
Uporabna dolžina cevi: 10m**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080078 10
GTIN	4062406284671
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

- Varnostni navijalnik gibljive cevi z nezlomljivim, zaprtim ohišjem iz umetne mase za uporabo v območjih z veliko umazanije in prahu.
- Vodilo cevi in kontroliran sistem uvleka.
- Integrirana kroglica za zaustavitev.
- PU-cev z dobro odpornostjo proti obrabi in jeklenimi priključki za stisnjeni zrak, primerna za visoke vrednosti pretoka.
- Vrtljivo stensko držalo za pozicioniranje na steno in strop.

Navijalnik gibljive cevi za stisnjeni zrak. Robustna cev v svetleči **vpadljivi** oranžni barvi. Poskrbi za varno uporabo.

**Obseg dobave:**

Vklj. z varnostno spojko GARANT iz jekla in nastavkom.

**Napotek:**

Za primerne varnostne spojke glejte art. 080270 – 080272.

**Tehnični opis**

Barva ohišja	modra
--------------	-------

Material ohišja	Umetna masa
Uporabna dolžina cevi	10 m
Zunanji Ø cevi	12 mm
Material cevi	Poliuretan
Izhodni priključek	1/4 col
Navijalna avtomatika SCS	da
Notranji Ø cevi	8 mm
Barva cevi	oranžna
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Globina ohišja	190 mm
Širina ohišja	310 mm
Višina ohišja	406 mm
primerno za	Visokotlačni
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

## Pribor

Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 1	080081 1
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 11	080081 11
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 13	080081 13
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 15	080081 15
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 4	080081 4
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 7	080081 7
Varnostna spojka z zunanjim navojemZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080270 1/2
Varnostna spojka z zunanjim navojemZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/4 col	080270 1/4
Varnostna spojka z zunanjim navojemZunanji navoj Priključni zunanji navoj 3/8 col	080270 3/8
	080271 1/2

Varnostna spojka z notranjim navojemNotranji navoj  
Priključni notranji navoj 1/2 col

Varnostna spojka z notranjim navojemNotranji navoj  
Priključni notranji navoj 1/4 col

080271 1/4

Varnostna spojka z notranjim navojemNotranji navoj  
Priključni notranji navoj 3/8 col

080271 3/8

Varnostna spojka s cevnim priključkomPriključek za  
visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna  
vrednost) 11 mm

080272 11

Varnostna spojka s cevnim priključkomPriključek za  
visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna  
vrednost) 13 mm

080272 13

Varnostna spojka s cevnim priključkomPriključek za  
visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna  
vrednost) 8 mm

080272 8