

Garant**Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni,
Uporabna dolžina cevi: 15m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080078 15
GTIN	4062406284688
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

- **Varnostni navijalnik gibljive cevi z nezlomljivim, zaprtim ohišjem iz umetne mase za uporabo v območjih z veliko umazanije in prahu.**
- **Vodilo cevi in kontroliran sistem uvleka.**
- **Integrirana kroglica za zaustavitev.**
- **PU-cev z dobro odpornostjo proti obrabi in jeklenimi priključki za stisnjeni zrak, primerna za visoke vrednosti pretoka.**
- **Vrtljivo stensko držalo za pozicioniranje na steno in strop.**

Navijalnike gibljive cevi za stisnjeni zrak. Robustna cev v svetleči **vpadljivi** oranžni barvi. Poskrbi za varno uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno spojko GARANT iz jekla in nastavkom.

Napotek:

Za primerne varnostne spojke glejte art. 080270 – 080272.

Tehnični opis

Barva ohišja	modra
Navijalna avtomatika SCS	da

Uporabna dolžina cevi	15 m
Material ohišja	Umetna masa
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Notranji Ø cevi	9,5 mm
Barva cevi	oranžna
Material cevi	Poliuretan
Izhodni priključek	3/8 col
Zunanji Ø cevi	13,5 mm
Širina ohišja	490 mm
Višina ohišja	409 mm
Globina ohišja	190 mm
primerno za	Visokotlačni
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Varnostna spojka z notranjim navojem Notranji navoj Priključni notranji navoj 1/4 col	080271 1/4
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 8	080081 8
Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm	080272 11
Varnostna spojka z zunanjim navojem Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080270 1/2
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 15	080081 15
Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 8 mm	080272 8
Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) 13 mm	080272 13

Varnostna spojka z notranjim navojem Priključni notranji navoj 3/8 col	080271 3/8
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 2	080081 2
Varnostna spojka z notranjim navojem Priključni notranji navoj 1/2 col	080271 1/2
Varnostna spojka z zunanjim navojem Priključni zunanji navoj 3/8 col	080270 3/8
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 14	080081 14
Varnostna spojka z zunanjim navojem Priključni zunanji navoj 1/4 col	080270 1/4
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 5	080081 5
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 12	080081 12