

Garant

Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Voda, Uporabna dolžina cevi: 15m

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080079 15
GTIN	4062406284695
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

- Varnostni navijalnik gibljive cevi z nezlomljivim, zaprtim ohišjem iz umetne mase za uporabo v območjih z veliko umazanije in prahu.
- Vodilo cevi in kontroliran sistem uvleka.
- Integrirana kroglica za zaustavitev.
- PU-cev z dobro odpornostjo proti obrabi in jeklenimi priključki za stisnjeni zrak, primerna za visoke vrednosti pretoka.
- Vrtljivo stensko držalo za pozicioniranje na steno in strop.

Navijalnik gibljive cevi za vodo, za tekočine. Barva cevi jekleno modra.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavkom.

Napotek:

Vodna spojka, glejte art. 080149 1/2.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Barva ohišja	modra
Uporabna dolžina cevi	15 m

Barva cevi	modra
Navijalna avtomatika SCS	da
Material ohišja	Umetna masa
Zunanji Ø cevi	13,5 mm
Notranji Ø cevi	9,5 mm
Izhodni priključek	1/2 col
Material cevi	Poliuretan
Globina ohišja	190 mm
Višina ohišja	409 mm
Širina ohišja	490 mm
primerno za	Tekočine
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 12	080081 12
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 15	080081 15
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 14	080081 14
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 3	080081 3
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 6	080081 6
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 9	080081 9