

**Garant****Varnostni navijalnik kabla, Tip: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081198 15
GTIN	4062406284701
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico. Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **180°**.

**Funkcija:**

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Uporaba:**

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

**Napotek:**

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

**Tehnični opis**

Dolžina	496 mm
Širina	192 mm

Struktura kabla	3G1,5
Dolžina kabla	15 m
Višina	401 mm
Nazivna priključna moč (razvit)	2400 W
Material kabla	Neoprenska guma
Razred kabla	H07RN-F
Nazivna napetost	250 V
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla

## Pribor

Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 16	080081 16
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 10	080081 10
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 12	080081 12
Nadomestni deli, navijalnik gibljive cevi Tip 14	080081 14