

Garant**ZCMX 050204, Zvrst: HBZ035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 10 mm

Zvrst: HBZ035

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 190 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm

Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 050204
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBZ035
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D _c	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje