

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu L ₄	14,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
ISO-oznaka držala	E16M SVLCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	19,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Dolžina glave L ₁	55 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------