

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	5 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVLCR/L05
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	9,2 mm
Srednji premik L ₃	5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------