

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Velikost ploščice	5 mm
Širina vratu L_4	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Celotna dolžina L	80 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	9,2 mm
Srednji premik L_3	5 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVLCR/L05
Dolžina glave L_1	26 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D_5	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------