

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E12K SVLCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Širina vratu L_4	9 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D_5	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------