

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
ISO-oznaka držala	E10H SVLCLR/L07
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Celotna dolžina $L$	100 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Širina vratu $L_4$	7,5 mm
Uporabna globina $T$	5 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------