

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E12K SVVCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Celotna dolžina L	125 mm
Širina vratu L ₄	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------