

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	55 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	12,9 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Celotna dolžina L	150 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	19,5 mm
ISO-oznaka držala	E16M SVVCR/L07
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------