

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave $L_1$	32 mm
Širina vratu $L_4$	6,8 mm
Srednji premik $L_3$	8 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
ISO-oznaka držala	E10H SVVCR/L07
Nastavitveni kot $\kappa$	72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------