

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Širina vratu L ₄	12,9 mm
ISO-oznaka držala	E16M SV95CR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	19,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Dolžina glave L ₁	55 mm
Uporabna globina T	8 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------