

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Širina vratu L_4	12,9 mm
ISO-oznaka držala	E16M SVVCR/L07
Dolžina glave L_1	55 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Srednji premik L_3	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19,5 mm
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------