

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu $L_4$	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice primerna obračalna rezalna ploščica	269028 27 VC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Celotna dolžina $L$	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15,5 mm
ISO-oznaka držala	E12K SV95CR/L07
Uporabna globina $T$	6 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------