

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	6,8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	12,5 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVXCR/L07
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Srednji premik L <sub>3</sub>	7 mm
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------