

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Širina vratu $L_4$	6 mm
Dolžina glave $L_1$	15 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
Celotna dolžina $L$	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
ISO-oznaka držala	A08F SVXCR/L05
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	9,2 mm
Velikost ploščice	5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	113 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Srednji premik $L_3$	5 mm
Uporabna globina $T$	3 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------