

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
ISO-oznaka držala	A12K SVXCR/L07
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
Prevesna dolžina L ₁	36 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Srednji premik L ₃	9 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27

269028 27