

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A16M SVXCR/L07
Prevesna dolžina L ₁	48 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	19,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27

269028 27