

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	80 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	113 stopinj
Dolžina glave $L_1$	15 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVXCR/L05
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Srednji premik $L_3$	5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	9,2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Velikost ploščice	5 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
Širina vratu $L_4$	6 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------