



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, dolgi Prevleka TiN, 6-kotnik: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637633 3
GTIN	4000896053582
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Stebila s prevleko TiN za dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Tehnični opis

Ø na strani pogona	17 mm
Dolžina	43,5 mm
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

