



Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: X31V



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079656 X31V
GTIN	616026002920
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje. Vibracijski brusilnik Dynorbital® Mini Extreme (76 mm).

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Tehnični opis

Masa	0,7 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	538 l/min
Vrsta odsesavanja	Zunanji
Ø brusnega krožnika	76 mm
Oznaka proizvajalca	MiniExtreme 76mm

Delovni hrup	75 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,78 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Hod	5 mm
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

Pribor

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 400	567775 400
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 180	567775 180
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 600	567775 600
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 800	567775 800
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 240	567775 240
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 320	567775 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 40	567775 40
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 60	567775 60
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 80	567775 80
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 120	567775 120