

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 30, Navoj M × uporabna dolžina L1:
M8X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303133 M8X25
GTIN	4062406286095
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 47 mm

Ø izvrtine D₁ s toleranco IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Zunanji Ø D: 15 mm

Uporabna dolžina L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Tehnični opis

L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm
Zunanji Ø D	15 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	8,5 mm

Navoj M	M8x25
Previsna dolžina A	47 mm
Uporabna dolžina L ₁	25 mm
Trn za rezkarje	BT 30
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40