

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	5 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7,5 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	9,2 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
ISO-oznaka držala	E08F SV95CR/L05
Srednji premik L <sub>3</sub>	5 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------