

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E08F SVVCR/L05
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	10,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Širina vratu L ₄	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Srednji premik L ₃	5,5 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Velikost ploščice	5 mm
Uporabna globina T	3,5 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------