

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	9,2 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVXCR/L05
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Dolžina glave L_1	26 mm
Velikost ploščice	5 mm
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Širina vratu L_4	6 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
------------------------------------------------	-----------