

Garant GRIDLINE

Garniture kotanjastih vložkov, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 50/1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	950310 50/1
GTIN	4062406285890
Razred artikla	9GB

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 6 × vel. 6×6/4; 3 × vel. 6×8/4; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 4 × vel. C

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Višina kotanje	25 mm

za predale z uporabno širino	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
za predale z uporabno širino v G	20
za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno globino	500 mm
Material	Umetna masa
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina	500 mm
Širina	500 mm
Višina	25 mm
Globina v G	20
Širina v G	20
Masa	1,142 kg
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4	951415 6X8/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1	951415 2X8/1