

Garant GRIDLINE

Garniture kotanjastih vložkov, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 50/2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 950610 50/2 |
| GTIN | 4062406286583 |
| Razred artikla | 9GB |

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranja stran kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami. Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

Primerno za:

Predali 46×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 9 × vel. 6×8/4; 9 × vel. 6×8/3; 3 × vel. 6×8/2; 6 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 4 × vel. C; 3 × vel. B; 1 × vel. A

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------|
| za predal s prednjo višino | 75 mm |
| za predal s prednjo višino | 50 mm |
| za predal s prednjo višino | 125 mm |
| za predal s prednjo višino | 100 mm |
| za predal s prednjo višino | 250 mm |
| za predal s prednjo višino | 200 mm |
| za predal s prednjo višino | 150 mm |
| za predal s prednjo višino | 300 mm |
| za predale z uporabno globino v G | 24 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Višina kotanje | 25 mm |
| za predale z uporabno širino | 1150 mm |
| za predale z uporabno širino v G | 46 |
| za predale z uporabno globino | 600 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 46×24 |
| Material | Umetna masa |
| Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm |
| Globina v G | 24 |
| Globina | 600 mm |
| Višina | 25 mm |
| Širina | 1150 mm |
| Širina v G | 36 |
| Masa | 2,901 kg |
| Značilnost blagovnega imena | 46×24G |
| Vrsta izdelka | Kotanjasti predalni vložek |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/2 | 951415 6X8/2 |
| Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip A | 951275 A |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/3 | 951415 6X8/3 |
| Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip B | 951275 B |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C | 951275 C |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1 | 951415 2X8/1 |