

Garant**Digitalno pomično merilo HCT IP67 s tehnologijo Bluetooth®, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412780 150
GTIN	4062406286712
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s **funkcijo Bluetooth. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane. Za preprosto upravljanje je na voljo opcиска, brezplačna aplikacija Hoffmann Group Connected Tools (HCT) za operacijska sistema Android in iOS.

Prednosti:**HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Prednosti radijskega prenosa s funkcijo Bluetooth:

- **Enostaven prenos podatkov:** S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
- **Svoboda gibanja:** Brez motečih podatkovnih kablov.
- **Neodvisnost od lokacije:** Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
- **Zanesljiv prenos podatkov:** Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Dolžina konic	40 mm
Število vključenih baterij	1
Točnost	0,03 mm
Globinski omejevalnik	ploščati
Avtomatski izklop	da
Standard	DIN 862
Tip baterij	Gumbasta baterija
Serija	HCT
Preklop v pripravljenost	da
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	11,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklop odčitavanja	mm / cole
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth®
Merilno orodje	digitalni

Podatkovni list

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/412780-150>