

**Garant****Digitalno pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth, Merilno območje: 300 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412780 300
GTIN	4062406286736
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s **funkcijo Bluetooth. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane. Za preprosto upravljanje je na voljo opcijaska, brezplačna aplikacija Hoffmann Group Connected Tools (HCT) za operacijska sistema Android in iOS. Brez merilnika globine

**Prednosti:****HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Prednosti radijskega prenosa s funkcijo Bluetooth:

- **Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.**
- **Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.**
- **Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.**
- **Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.**

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Standard:**

Po tovarniškem standardu

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Rezervni del:**

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: Tovarniški standard

Preklop odčitavanja: mm / col

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT

Radijska naprava: HID (Human Interface Device)

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Odčitavanje: 0,0005 col

Točnost: 0,03 mm

Dolžina konic: 65 mm

Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT

Radijska naprava: HID (Human Interface Device)

**Tehnični opis**

Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Merilno območje	0 - 300 mm
Standard	Tovarniški standard
Avtomatski izklop	da
Odčitavanje	0,0005 col
Višina števil LCD prikazovalnika	11,5 mm
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Preklop odčitavanja	mm / col
Preklop v pripravljenost	da
Točnost	0,03 mm
Dolžina konic	65 mm
Kalibriranje	A1

Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B