

Garant**ZCMX 080308, Zvrst: HBZ025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 16 mm

Zvrst: HBZ025

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 210 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBZ025
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	PVD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080308
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje