

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka jeklena žica 0,30/0,35 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 150X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570100 150X22
GTIN	4017359037317
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

**Uporaba:**

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.  
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

**Tehnični opis**

Ø reducirnega obroča	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	150 mm
Širina ščetke	20 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	33 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>

Ø izvrtine d <sub>1</sub>	40 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka