

Mahr**Digitalno pomično merilo MarCal z merilnimi konicami i-wi, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415321 1000
GTIN	4059192062125
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 1000 mm
Dolžina konic	150 mm

Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Točnost	0,06 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2