

**Mahr****Digitalno pomično merilo MarCal z merilnimi konicami i-wi, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415321 300
GTIN	4059192062095
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.** REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželene dotika gumbov za upravljanje.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 300 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	90 mm
Točnost	0,03 mm

Odčitavanje	0,0005 col
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	mm / cole
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2