

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 150X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Tehnični opis

Ø reducirnega obroča	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	33 mm
Širina ščetke	20 mm
Ø ščetke D ₁	150 mm

Ø izvrtine d ₁	40 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka