

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 178X23mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	570200 178X23
GTIN	4017359004944
Razred artikla	57L

## Opis

### Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

### Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.  
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škake ipd.

## Tehnični opis

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	37 mm
Ø reducirnega obroča	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Širina ščetke	22 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	178 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>

Ø izvrtine d <sub>1</sub>	50 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka