

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi Valovita jeklena žica 0,15 mm, Ø ščetke: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	577980 8
GTIN	4017359004241
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ščetine iz valovite žice, celotna dolžina 115 mm. Dolžina žičnatega dela 80 mm, z vtisnjnim cevni navojem M6.

**Uporaba:**

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov. Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 577990.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Material obloge	Jeklena žica
Trn za rezkarje	Cevni navoj
Debelina ščetin	0,15 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi

**Pribor**

Podaljšek za ščetke za cevi s cevni navojem M6 Navoj M6	577993 M6
	577995 M6

Ročaj iz umetne mase za ščetke za cevi s cevnim navojem  
M6 Navoj M6

Navojni adapter, notranji navoj M6 Držalo Ø 6 mm Navoj  
M6

577990 M6