

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi Valovita medeninasta žica 0,15 mm, Ø ščetke: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 577985 16     |
| GTIN                  | 4017359004395 |
| Razred artikla        | 57L           |

**Opis****Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ščetine iz valovite žice, celotna dolžina 115 mm. Dolžina žičnatega dela 80 mm, z vtisnjnim cevni navojem M6.

**Uporaba:**

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov. Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 577990.

**Tehnični opis**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ø ščetke D <sub>1</sub> | 16 mm            |
| Material obloge         | Medeninasta žica |
| Trn za rezkarje         | Cevni navoj      |
| Debelina ščetin         | 0,15 mm          |
| Vrsta izdelka           | Ščetka za cevi   |

**Pribor**

|  |           |
|--|-----------|
| Ročaj iz umetne mase za ščetke za cevi s cevni navojem M6 Navoj M6 | 577995 M6 |
|  | 577990 M6 |

Navojni adapter, notranji navoj M6 Držalo Ø 6 mm Navoj  
M6

Podaljšek za ščetke za cevi s cevnim navojem M6 Navoj M6

577993 M6