

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi Valovita medeninasta žica 0,15 mm, Ø ščetke: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	577985 8
GTIN	4017359004418
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ščetine iz valovite žice, celotna dolžina 115 mm. Dolžina žičnatega dela 80 mm, z vtisnjanim cevnim navojem M6.

Uporaba:

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov. Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 577990.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	8 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Material obloge	Medeninasta žica
Trn za rezkarje	Cevni navoj
Debelina ščetin	0,15 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi

Pribor

Navojni adapter, notranji navoj M6 Držalo Ø 6 mm Navoj M6	577990 M6
--------------------------------------------------------------	-----------

Podaljšek za ščetke za cevi s cevnim navojem M6 Navoj M6

577993 M6

Ročaj iz umetne mase za ščetke za cevi s cevnim navojem
M6 Navoj M6

577995 M6