

Mahr**Univerzalno digitalno pomično merilo Multimar 25 EWR, Merilno območje: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415546 1250
GTIN	4059192003289
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zamenljive merilne roke, tipalni nastavki in omejevalni elementi (opsijski pribor). Uporabnik s svoje strani lahko vedno odčita prikazane številke. Možnost razširitve območja uporabe z obračanjem. Enakomerna porazdelitev mase pri majhnih dimenzijah, saj je oba nosilca merilne roke mogoče premikati po vodilu. Drsnik in vodilo kaljena, nerjavno jeklo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Merilne ročice art. 428101, omejevalnik globine art. 428111, vpenjala za merilne nastavke art. 428141, merilni nastavki art. 428120; 428130; 428160; 428170.

Tehnični opis

Merilno območje	0 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Točnost	0,04 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Odčitavanje	0,0005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Pribor

Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par	428111
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip A	428141 A
Nastavek za zunanje merjenje, polcilindrični, par	428170
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 100 mm	428101 100
Nastavek za zunanje merjenje, ravni Ø 7,5 mm, 1 kos	428130
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 35 mm	428101 35
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip B	428141 B
Nastavek za zunanje merjenje, ravni, par	428160
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 25 mm	428101 25
Nastavek za notranje merjenje, sferični Ø 7,5 mm, 1 kos	428120
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 70 mm	428101 70