



## Okrogla ščetka X-LOCK, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/ navoj M: 125X-LOCKmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Razred artikla	55V

### Opis

#### Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

#### Uporaba:

**Posukana v levo**, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

S sistemom hitrega vpenjanja **X-LOCK** za hitro menjavo ščetk brez uporabe orodja.

### Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Število kit	24
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	12 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	125 mm
Debelina ščetin	0,5 mm

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	28 mm
Serijska	X-LOCK
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka