


Garant**Pahljačasti brusni valj iz brusne tkanine (CER), Ø 100 × 100 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568463 60
GTIN	4062406287078
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine okoli osi brusnega valja. Standardne mere Ø 100 × 100 mm oz. ozka izvedba Ø 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagazdo.

Uporaba:

Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Napotek:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Brusna podlaga	Tkanina
Zrnatost	60
Priporočeno število vrtljajev	3700 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratika za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100 × 100 mm
Ø izvrtine	19 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		