

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama do 1200 kg, Tip: 12497****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919865 12497
GTIN	4017976112497
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, toverne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200×50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	1200 kg
Širina	910 mm
Masa	54 kg
Višina spodnje toverne površine	283 mm

Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	700 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	500 kg
Višina	925 mm
Ø koles	200 mm
Širina površine	700 mm
Tip	12497
Vrsta izdelka	Transportni vozički