



Prekucni zaboj na kolesih s stranicami iz jeklene pločevine, s 5 tovernimi površinami, Tip: 5493



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919883 5493
GTIN	4017976019192
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz kotnih jeklenih profilov s cevnim ročajem za potiskanje. Sprednje stranice, vzdolžna stranica, krilna vrata in strop opremljeni s pocinkano jekleno pločevino debeline 1 mm. Dvojna krilna vrata iz jeklenih kotnikov s potisnim zapiralom z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna polica in 4 prestavljive police iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem. Centralni zavorni sistem TOTALSTOP na kolesih za zavijanje.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Globina toverne površine	780 mm
Višina toverne površine 1	292 mm

Višina tovarne površine 2	582 mm
Globina	845 mm
Ø koles	200 mm
Višina tovarne površine 4	1182 mm
Skupna nosilnost	750 kg
Širina	1370 mm
Višina tovarne površine 3	882 mm
Višina tovarne površine 5	1482 mm
Masa	199 kg
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Širina površine	1200 mm
Material roba	TPE
Višina	1792 mm
Nastavljanje višine v rastru	100
Vrsta izdelka	Zaboji na kolesih