

**Garant****ZCMX 080304, Zvrst: HBZ035**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 16 mm

Zvrst: HBZ035

Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 190 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Zvrst	HBZ035

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080304
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Prevleka	PVD
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje