

**Digitalno pomično merilo TESA-CAL IP67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412760 200
GTIN	7630041148657
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12.000 ur delovanja, preklap v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS. V celoti zaščiten proti tekočinam. S pogonskim kolesom.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitvev ničelne točke
Preklap odčitavanja	mm / cole
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 200 mm
Pogonsko kolesce	da
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	50 mm

Avtomatski izklop	da
Preklop v pripravljenost	da
Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	da
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Čas delovanja	12000 uri
Odčitavanje	0,0005 col
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------