

**Digitalno pomično merilo TESA-CAL IP67, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412760 300
GTIN	7630041148664
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12.000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS. V celoti zaščiten proti tekočinam. S pogonskim kolesom.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke
Pogonsko kolesce	da
Čas delovanja	12000 uri
Odčitavanje	0,0005 col
Višina številc LCD prikazovalnika	11 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Avtomatski izklop	da

Kalibriranje	A1
Z globinskim omejevalnikom	da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Preklop v pripravljenost	da
Preklop odčitavanja	mm / cole
Dolžina konic	64 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Standard	ISO 13385
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------