



Digitarno pomično merilo TESA-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412759 150
GTIN	7630041148640
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12.000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS. V celoti zaščiten proti tekočinam.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Čas delovanja	12000 uri
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Avtomatski izklop	da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da

Standard	ISO 13385
Dolžina konic	40 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	mm / col
Preklop v pripravljenost	da
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Z globinskim omejevalnikom	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------